

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Renova pintajakorasia musta

Sähkönumero:

2400479

WDE015910

GTIN-koodi: 3606489504816

Tuotetiedot

Range Of Product	Renova
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jakorasia 990NAD23000/10
Väri	Musta (NCS S 9000-N)
Määrä Per Pakkaus	5 kpl sarja

Täydentävät tiedot

Laitteen Asennus	Pinta
Kiinnitystapa	Ruuveilla: Pohjalevy Napsautuksella: Suojakehys
Materiaali	PC (polycarbonaatti): Suojakehys PC 10 % GF: Pohjalevy
Terminals	Ilman liittimiä
Halkaisija	70,0 mm
Syvyys	38,0 mm

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...60 °C
Ip Suojausluokka	IP20 IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta
Ik-Suojausluokka	IK07
Glow Wire Temp	750 °C
Standardit	EN 60670
Tuote Sertifiointi	CE SEMKO FIMKO NEMKO

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,800 cm
Package 1 Width	6,900 cm
Package 1 Length	6,900 cm
Package 1 Weight	32,000 g

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus

Hyvinvointi

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Vaatimusten mukainen
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Kiertoprofiili Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille