

# Tuotetiedot

Tekniset tiedot



## Renova pinta 6/1-kytkin IP21 jousiliitos musta

Sähkönumero:

2000526

WDE015921

GTIN-koodi: 3606489504632

### Tuotetiedot

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Alue                         | Renova               |
| Tuote Tai Komponentti Tyyppi | Kytkin               |
| Laitteen Sovellus            | Valon ohjaus         |
| Laitteen Esitys              | Täydellinen tuote    |
| Colour                       | Musta (NCS S 9000-N) |
| Määrä Per Pakkaus            | 5 kpl sarja          |
| Kytkin Toiminto              | 1-napainen 2-osainen |

### Täydentävät tiedot

|                           |                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologian Tyyppi        | Sähkömekaaninen                                                                                                     |
| Nimellisvirta             | 16 AX                                                                                                               |
| [Ue] Käyttöjännite        | 250 V AC                                                                                                            |
| Kytkentä - Liittimet      | Jousiliitin                                                                                                         |
| Silmukka Liittimien Määrä | 2                                                                                                                   |
| Puristusliitosten Määrä   | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Kiinteä Kaapeli(t)<br>1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> Monijohtiminen Kaapeli(t) |
| Laitteen Asennus          | Pinta                                                                                                               |
| Vipujen Määrä             | 1                                                                                                                   |
| Kytkin Malli              | [6/1]                                                                                                               |
| Käyttölaite               | Vipu                                                                                                                |
| Materiaali                | PC: Suoja<br>PC 10 % GF: Pohjalevy<br>PC/ABS: Vipu                                                                  |
| Pintamateriaali           | Peitelevy: Kiiltävä<br>Kansikehys: Matta                                                                            |
| Kiinnitystapa             | Ruuvilla                                                                                                            |
| Halkaisija                | 70,0 mm                                                                                                             |
| Upotussyvyys              | 0,0 mm                                                                                                              |
| Ulkonema                  | 27,0 mm                                                                                                             |
| Ip Suojausluokka          | IP20<br>IP21 Kun kaapeli tulee alhaalta                                                                             |
| Tuote Sertifiointi        | CE<br>FIMKO<br>NEMKO<br>SEMKO                                                                                       |

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

|            |            |
|------------|------------|
| Standardit | EN 60669-1 |
|------------|------------|

## Pakkaustiedot

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE       |
| Number Of Units In Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,500 cm  |
| Package 1 Width              | 6,900 cm  |
| Package 1 Length             | 6,900 cm  |
| Package 1 Weight             | 58,000 g  |
| Unit Type Of Package 2       | BB1       |
| Number Of Units In Package 2 | 5         |
| Package 2 Height             | 8,700 cm  |
| Package 2 Width              | 22,700 cm |
| Package 2 Length             | 8,700 cm  |
| Package 2 Weight             | 350,000 g |

# Kestävä kehitys

**Green Premium™ -merkki** osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

**Tuotteen kestävän kehityksen arviointi** on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

## Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

## Sertifioinnit ja standardit

|                       |                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Asetus          | <a href="#">REACH-ilmoitus</a>                                                                                                                |
| Eu:N Rohs-Direktiivi  | Vaatimusten mukainen<br><a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>                                                                                    |
| Kiinan Rohs-Säädökset | <a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a><br>Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)                 |
| Ympäristöilmoitus     | <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>                                                                                                    |
| Weee                  | Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin. |
| Kiertoprofiili        | Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille                                                                                               |