


Fiche technique du produit

Spécifications



Liaison 630 A NS630 horizontal fixe/maneton 4P

04454

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P
Type De Produit Ou Équipement	Connexion
Nom Du Produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Raccordement Appareil-Armoire	jeu de barres Linergy
Description Des Pôles	4P
Description D'Installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit Installé	ComPacT: fixe NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX400 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: fixe NSX630 avec protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	630 A
[In] Courant Assigné D'Emploi	630 A
Section Du Jeu De Barre	32 x 6 mm
Poids Du Produit	3,5 kg
Quantité Du Lot	Lot de 1
Unité Fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5 650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 avec fixe par maneton horizontal 4P 1 direct 5

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	4,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	30 cm
Poids De L'Emballage 1	3,41 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie