

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valomajakka, Harmony XVR,
Ø130 mm, punainen, ilman ääntä,
120 V AC"

XVR13G04L

GTIN-koodi: 3389119045308

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XVR
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Esijohdotettu pyörivä peilimerkkivalo
Äänimerkinanto	Ilman
Laitteen Lyhytnimi	XVR
Asennusaukon Halkaisija	130 mm
Ip Suojausluokka	IP66 IEC 60529 IP67 IEC 60529
[Us] Nimellissyöttöjännite	120 V AC
Valonlähde	High luminosity LED, Punainen

Täydentävät tiedot

Materiaali	ABS (akryylinitriliibutadieenistyreeni): Runko-osa PC: Kupu
Cad Kokonaisleveys, Mm	130 mm
Cad Kokonaisvyvyys, Mm	130 mm
Tuotteen Paino	0,99 kg
Merkintä	CE
Laitteen Asennus	Kolmella M6-ruuvilla
[Uimp] Syöksyjännitekesto	4 kV
Virrankulutus	42 mA
Vilkkumistiheys	2,7 Hz
Puristusliitäntäkapasiteetti	1,25 mm²
Awg Mitoitus	AWG 18
Kaapelin Pituus	400 mm

Ympäristötiedot

Standardit	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
Suojauskäsittely	TC
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-35...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-30...50 °C
Sähköinen Suojausluokka	Luokka II IEC 61140

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovellyksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	30,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	20,000 cm
Package 1 Weight	1,339 kg
Unit Type Of Package 2	S04
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	9,200 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Elinkaaren lopun tiedot

Dimensions Drawings

Rotating Mirror Beacon

Dimensions



