

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Sienipainike ZA2BS834

Sähkönumero:
2319510 ZA2BS834

GTIN-koodi: 3389110591750

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XAC
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Ohjainpää hätäkatkaisu painikkeelle
Jakamaton Myyntimäärä	1

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	XACA..
Asennuspaikka	Kaapin etupuoli
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 61140
Ohjainpään Profiili	Punainen Sieniohjainpää Ø 30 mm
Tuotteen Paino	0,04 kg
Merkintä	Merkitsemätön

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...70 °C
Ik Suojausluokka	IK08
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 IEC 62262
Tärinänkestoisuus	15 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,4 cm
Package 1 Width	9,3 cm
Package 1 Length	4,4 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	40
Package 2 Height	15 cm

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyjä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,81 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	1280
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	66,42 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

 Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi [Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus \(tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin\)](#)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)