

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SFP - cloisonnement latéral forme 2 - P800mm

06543

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma PH
Type De Produit Ou Équipement	Barrière latérale
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma PH
Application Spécifique Du Produit	Pour séparer les JdB latéraux verticaux
Forme De Cloisonnement De L'Armoire	Forme 2
Type De Cloisonnement	Latéral

Complémentaires

Description D'Installation	Cellule - largeur 300 mm, profondeur 800 mm
Destination Du Produit	Pour compartiment de jeu de barre
Position Du Jeu De Barre	Latéral
Largeur	300 mm
Hauteur	2000 mm
Sens De Montage	Vertical
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Matière	Métal
Finition De La Surface	Laqué
Couleur	Blanc
Code Couleur	RAL 9001
Options Couleur Spéciale	Oui

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	34,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	96,6 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	6,638 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit