

Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque de finition simple Odace Touch, miroir liseré anthracite, clipsable

S54C802K1

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 septembre 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Touch
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Type de cadre	Simple
Quantité du lot	Lot de 1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Fumé
Couleur latérale	Anthracite (RAL 7021)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Aluminium: plaque de finition Plastique
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids du produit	0,01298 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C

Normes	UNE 20315-1-1 NF C 61-314 EN 60669-1 2006/95/EEC
Certifications du produit	N NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,4 cm
Largeur de l'emballage 1	9,8 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Poids de l'emballage 1	28 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)