

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SFP - cloisonnement intercellules forme 2 - P500mm

06555

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma PH
Type De Produit Ou Équipement	Couvercle entre armoires
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma PH
Application Spécifique Du Produit	Pour séparer 2 armoires côte à côte
Forme De Cloisonnement De L'Armoire	Forme 2
Type De Cloisonnement	Latéral entre armoires

Complémentaires

Largeur Du Coffret/Armoire En Mm	700 mm
Type De Coffret Dédié	Cellule
Description D'Installation	Cellule - largeur 700 mm, profondeur 500 mm
Destination Du Produit	Pour ossature
Profondeur De L'Armoire	500 mm
Largeur	700 mm
Sens De Montage	Vertical
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Matière	Métal
Couleur	Blanc
Code Couleur	RAL 9001
Options Couleur Spéciale	Oui

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP55
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	95,8 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	7,29 kg
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit