

Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Poignee Prisma G IP 30 et pack 250

01218

! La production de ce produit a été arrêtée le: 13 mars 2024

! Fin de service imminente: 30 avr. 2025

! Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Poignée de rénovation
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Pièce détachée Accessoire de fermeture
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier Prisma Prisma Pack 250 boîtier
Degré De Protection Ip	IP30

Complémentaires

Support De Montage	Porte
Mode Opérateur	Rotatif
Endurance Mécanique	10000 cycle
Description D'Installation	Coffret Armoire
Quantité Du Lot	Lot de 1
Poids Du Produit	0,354 kg
Matière	Plastique: enveloppe Zamak: levier
Couleur	Enveloppe: blanc (RAL 9003) Lever: aluminium

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,1 cm
Poids De L'Emballage 1	522,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	6,752 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	192
Hauteur De L'Emballage 3	42,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,0 cm
Poids De L'Emballage 3	120,032 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit