

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V

15324

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iPC
Type De Produit Ou Équipement	Prise de courant modulaire
Nom De L'Appareil	iPC
Description Des Pôles	2P+T
Norme De Prise	Français

Complémentaires

Courant Nominal (In)	16 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Pas De 9 Mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	98 g
Couleur	Jaune
Mode De Raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide

Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 61-314 CEI 60884-1
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,900 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,700 cm
Poids De L'Emballage 1	101,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	24,000 cm
Poids De L'Emballage 2	555,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	75
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	8,824 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie