


Fiche technique du produit

Spécifications



Plaque pleine 36 modules largeur 660 mm

03569

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma P Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Plaque arrière
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description D'Installation	Cellule - largeur 800 mm profondeur 400 mm
Type De Châssis Plein	Pleine
Nombre De Modules Verticaux	36 module(s) dans 800 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition De La Surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	675 mm
Hauteur	1794 mm
Profondeur	35 mm
Poids Du Produit	30 kg
Unité Fonctionnelle	800 mm 400 mm Prisma P cellule 36 37,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4 cm
Largeur De L'Emballage 1	67,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	179,5 cm
Poids De L'Emballage 1	30,5 kg

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)