

Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 C60 - déclencheur voltmétrique - MNs - 220..240Vca

26963

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mai 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Multi 9
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur à minimum de tension
Nom De L'Appareil	MNs
[Uc] Tension Circuit De Commande	220...240 V CA 50/60 Hz
Type De Commande	En différé
Pas De 9 Mm	2

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Multi 9 Multi 9 C60 Multi 9 Multi 9 ID Multi 9 Multi 9 N40 Acti 9 Acti 9 iDPN
Indication De Tension	Indicateur d'action
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	82,5 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	68 mm
Mode De Raccordement	Borne de serrage - 1 câble(s) 2,5 mm² - souple Borne de serrage - 1 câble(s) 2,5 mm² - rigide Borne de serrage - 2 câble(s) 1,5 mm² - souple Borne de serrage - 2 câble(s) 1,5 mm² - rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	9 mm
Couple De Serrage	1 N.m

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1
Certifications Du Produit	KEMA ASEFA LCIE ASTA
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...50 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	2,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	9 cm
Poids De L'Emballage 1	79 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Directive Rohs Ue [Conforme](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)