

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPacT - ComPacT - Interverrouillage électrique IVE - 48/415VCA - 50-60Hz

29352

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	NSX400...630 NSX100...250 NS630b...1600 Masterpact NT NS100...250 Masterpact NW
Gamme	MasterPact ComPacT TransferPacT
Nom De L'Appareil	IVE
Type De Produit Ou Équipement	Inter-verrouillage électrique avec platine
Application	Verrouillage
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NS disjoncteur ComPacT ComPacT NSX disjoncteur Masterpact MasterPacT NT disjoncteur Masterpact MasterPacT NW disjoncteur
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de verrouillage
[Us] Tension D'Alimentation	440 V CA à 60 Hz 48...415 V CA à 50/60 Hz

Complémentaires

Type De Commande	Contrôle à distance
Compatibilité De Gamme	ComPacT NSX ComPacT NS Masterpact NW Masterpact NT
Accessoires Associés	ComPacT NSX400 à 630 ComPacT NSX100 à 250 ComPacT NS630b...1600

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,2 cm
Poids De L'Emballage 1	744,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	9,311 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	