


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - Platine 4 Din verticaux pour bornes de jonction

04223

! La production de ce produit a été arrêtée le: 25 avr. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G
Type De Produit Ou Équipement	Platine de montage
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G boîtier
Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm
Équipement Inclus	4 rails DIN verticaux
Produit Installé	Raccordement : borniers
Normes	CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Complémentaires

Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	470 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	80 mm
Poids Du Produit	1,06 kg
Unité Fonctionnelle	600 mm Prisma G armoire raccordement borniers 600 mm Prisma G coffret raccordement borniers

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,06 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	11,46 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

 Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)