

Fiche technique du produit

Spécifications



Rail appareillage modulaire, L = 1600 mm

04226

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 déc. 2021

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produit	Prisma G Prisma P Prisma iPM
Type De Produit Ou Équipement	Rail
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G Prisma Prisma P Prisma Prisma iPM L Prisma Prisma iPM M
Type De Rail	Modulaire
Produit Installé	Acti 9 : fixe appareil modulaire Multi 9 : fixe appareil modulaire TeSys : encliquetable GV2ME - contrôle : bouton-poussoir TeSys : encliquetable GV2ME + LC1D09...D32 - contrôle : bouton-poussoir TeSys : encliquetable GV2P - contrôle : bouton rotatif TeSys : encliquetable GV2P + LC1D09...D32 - contrôle : bouton rotatif TeSys : encliquetable LC1D09 à D95 Raccordement : borniers EasyPact : encliquetable TVS GZ1E - contrôle : bouton-poussoir EasyPact : encliquetable TVS GZ1E + LC1E09 à E32 - contrôle : bouton-poussoir

Complémentaires

Description D'Installation	Armoire - largeur 600 mm Coffret - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 600 mm
----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique.

Nombre De Modules Verticaux	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largearmoire
	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largecoffret
	3 module(s) : GV2ME dans 800 mm largecellule
	3 module(s) : GV2ME dans 600 mm largecellule
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largearmoire
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largecoffret
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 800 mm largecellule
	5 module(s) : GV2ME + LC1D09...D32 dans 600 mm largecellule
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largearmoire
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largecoffret
	3 module(s) : GV2P dans 800 mm largecellule
	3 module(s) : GV2P dans 600 mm largecellule
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largearmoire
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largecoffret
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 800 mm largecellule
	5 module(s) : GV2P + LC1D09...D32 dans 600 mm largecellule
	4 module(s) : LC1D09 à D95 dans 600 mm largearmoire
	4 module(s) : LC1D09 à D95 dans 600 mm largecoffret
	4 module(s) : LC1D09 à D95 dans 800 mm largecellule
	4 module(s) : LC1D09 à D95 dans 600 mm largecellule
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largearmoire
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecoffret
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 650 mm largecellule
	12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 650 mm largecellule
	9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 800 mm largecellule
12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 800 mm largecellule	
9 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecellule	
12 module(s) : appareil modulaire, direct dans 600 mm largecellule	
3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largearmoire	
3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largecoffret	
3 module(s) : TVS GZ1E dans 800 mm largecellule	
3 module(s) : TVS GZ1E dans 600 mm largecellule	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largearmoire	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largecoffret	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 800 mm largecellule	
5 module(s) : TVS GZ1E + LC1E09 à E32 dans 600 mm largecellule	

Quantité Du Lot	Lot de 2
Hauteur	35 mm
Largeur	1600 mm
Profondeur	15 mm
Poids Du Produit	1,3 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal

Environnement

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-2
Certifications Du Produit	ASEFA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6 cm
Largeur De L'Emballage 1	10 cm
Longueur De L'Emballage 1	177 cm
Poids De L'Emballage 1	1,3 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)