

Fiche technique du produit

Spécifications



PowerLogic - Compteur horaire - modulaire - 230Vca

15440

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Acti 9
Nom De L'Appareil	iCH
Type De Produit Ou Équipement	Compteur horaire
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type De Mesure	Temps de fonctionnement
Type D'Affichage	Électromécanique 7 digit(s), nombre de decimal = 2
Valeur Maximale Mesurée	99999.99 h

Complémentaires

Affichage Pleine Échelle	99999.99
Remise À Zéro	Sans
Précision De L'Affichage	0.0001
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA à 50 Hz
Puissance Consommée En Va	0,15 VA
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN

Environnement

Pas De 9 Mm	4
Degré De Protection Ip	Face avant: IP65
Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	94,0 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	72
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	7,141 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	