


Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - Thalassa - Goulotte din grise 75x50



AK2GD7550

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Conduit de câble
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité De Gamme	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Composition De L'Appareil	Sans couvercle
Quantité Du Lot	Lot de 8

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Mode De Fixation	Support clipsable Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Hauteur	50 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	75 mm
Poids Du Produit	0,88 kg
Nombre Total De Brins	250

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Tenue À La Flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	DIN 43659 VDE 0660 VDE 0506

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	200,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	689,9 g
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	200
Hauteur De L'Emballage 2	77,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	280,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	163,0 kg
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	8
Hauteur De L'Emballage 3	9,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	17,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	200,0 cm
Poids De L'Emballage 3	5,52 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)