

Fiche technique du produit

Spécifications



Altira - poussoir lumineux 1NO

ALB45072

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2015

! Fin de service le: 31 déc. 2016

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Altira
Gamme De Produit	Altira
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Mécanisme
Information Supplémentaire Pour Interrupteur	Sans lampe Normalement ouvert
Nuance De Couleur De La Plaque	Blanc (RAL 9010)

Complémentaires

Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée En saillie
Montage De L'Appareil	Encastré Saillie
Destination Du Produit	Système d'installation OptiLine 45 Support de fixation
Type D'Interrupteur	Simple bouton-poussoir
Courant Assigné D'Emploi	10 A à 250 V CA
Commande	Bouton-poussoir
Nombre De Modules	2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Voyant Lumineux	Indicateur
Mode De Raccordement	2 bornes sans vis
Capacité De Serrage Des Bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme
Traitement De Surface	Non traité
Finition De La Surface	Satin
Profondeur D'Encastrement	21 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	28 mm
Poids Du Produit	0,025 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Segment De Marché	Résidentiel Petit commerce
-------------------	-------------------------------

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529 CEI EN 60669-1
--------	--

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...50 °C
--	------------

Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
----------------------------------	-------------

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
----------------------	------

Degré De Protection (Ip)	IP21 D
--------------------------	--------

Caractéristique D'Environnement	Eau oxygénée (H2O2) Savon liquide Décolorant Alcool Pétrole Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Huile
---------------------------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
--------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	2,8 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	4,5 cm
---------------------------	--------

Poids De L'Emballage 1	25 g
------------------------	------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
