

Fiche technique du produit

Spécifications



Compact NS STR23SE - déclencheur - ZIPA - AC - 4 pôles 4d

32420

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	NR400...630
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	STR23SE
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	ComPacT NR400 ComPacT NR630
Application	Distribution
Nombre De Pôles	3P 4P
Pôles Protégés	3t 4t 3t + N/2
Position Du Pôle Neutre	Gauche
Type De Protection	for protection instantanée contre court-circuit for protection surcharge (long retard) for protection court retard
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	<= 525 V CA 50/60 Hz
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglages 48 positions
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,4...1 x Ir
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixe
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	90...180 s à 1,5 x Ir 3,2...5 s à 7,2 x Ir 5...7,5 s à 6 x Ir
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Réglages 8 possibles
[Isd] Short-Time Protection Pick- Up Adjustment Range	2...10 x Ir
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixe
[Tsd] Short-Time Protection Delay Adjustment Range	0,04...0,06 s
Instantaneous Protection Pick-Up Adjustment Type Ii	Fixe

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Neutral Protection Settings	1 x Ir
Type D’Afficheur	DEL

Environnement

Normes	CEI 60947-2
Certifications Du Produit	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Degré De Pollution	3 se conformer à CEI 60947
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à CEI 60529
Température De L’Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D’Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L’Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Sans Mercure



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.