

Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter SX - coffret 19P - 24U - 1198x600x1070mm - noir

AR3104

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	An industry-standard rack with the most standard features for speed of deployment and installation. Ready for low to medium density edge computing.
Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Armoire rack
Nombre D'Unité De Rack	24U
Équipement Fournis	Roulettes Portes Touche(s) Pieds de réglage Haut Panneaux latéraux

Physique

Hauteur	119,85 cm
Largeur	60 cm
Profondeur	107 cm
Poids Du Produit	89,09 kg
Couleur	Noir
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Profondeur De Montage Maximale	91,49 cm
Profondeur De Montage Minimale	19,1 cm
Largeur Du Rack	19"
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Charge Permanente Admissible	1020,58 kg dynamique 1360,78 kg statique

Conformité

Normes	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	132,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	74,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	115,6 cm
Poids De L'Emballage 1	106,82 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources



Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être



Sans Svhc Reach



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit