

Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact NWH - déclencheur micrologic 1.0 CC - 1250/2500A - fixe - type E

65278

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPact
Gamme De Produit	Masterpact NW DC
Type De Produit Ou Équipement	Unité de contrôle
Nom Du Déclencheur	Micrologic DC 1.0
Type De Déclencheur	Électronique
Compatibilité De Gamme	Masterpact NW10...40 DC
Application	Distribution
Nombre De Pôles	4P
Type De Protection	for protection instantanée contre court-circuit
Calibre Du Déclencheur	1000 A 2000 A 4000 A
Type De Réseau	CC
Mode De Montage Du Disjoncteur	Fixe

Complémentaires

Réglage Du Capteur De Protection Instantanée Ii (Protection Court-Circuit)	Réglable
Plage De Réglage Seuil De Protection Instantanée [Ii] (Protection Court-Circui	1250...2500 A
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	0,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	0,1 cm
Poids De L'Emballage 1	1,0 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)