

Fiche technique du produit

Spécifications



CHEMIN DE CABLES FIL 70X100 SS VRAC

CSU4595210

- ! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2015
- ! Fin de service le: 22 mars 2017

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Performa
Type De Produit Ou Équipement	Chemins de câbles en fils
Quantité Du Lot	516 m
Type D'Emballage	Palette

Complémentaires

Forme	Forme de U
Matière	Acier C4D (acier inoxydable)
Catégorie De Corrosivité Atmosphérique	C5-I
Diamètre Longitudinal Du Fil	4,4 mm
Diamètre Transversal Du Fil	3,9 mm
Section De Câble	28968 mm²
Normes	EN/ISO 9227 DIN 4102-12 EN 12329 CEI 61537 CEI 60068-2-75 EN 50102
Longueur	3 m
Hauteur	75 mm
Largeur	100 mm
Compatibilité Avec La Hauteur	70 mm
Compatibilité Avec La Largeur	100 mm
Compatibilité Avec Le Traitement De Surface	Acier inoxydable

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...120 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	10 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	3,168 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises