

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys DF - cartouche fusible NFC 10x38mm cylindrique - aM 6A - sans voyant

DF2CA06

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Sectionneur fusible TeSys
Type De Produit Ou Équipement	Cartouche fusible
Nom De L'Appareil	DF2
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	500 V CA
Taille Du Fusible	10 x 38 mm
Calibre Des Fusibles	NFC
Quantité Du Lot	Lot de 10

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	6 A 500 V
Type De Fusible	AM
Poids Du Produit	0,01 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,0 cm
Poids De L'Emballage 1	7,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	1,3 cm
Largeur De L'Emballage 2	5,4 cm
Longueur De L'Emballage 2	8,0 cm
Poids De L'Emballage 2	77,0 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	720
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	15,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 3	5,748 kg
------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui
✓	Sans Pvc

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.