

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI 230-240VCA 10A 1F + 1O/F

A9E15539

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iERL
Type De Produit Ou Équipement	Extension pour relais inverseur
Nom De L'Appareil	iERL
Application	Extension pour relais inverseur
Composition De Contacts De Signalisation	1 C/O + 1 NO
[Uc] Tension Circuit De Commande	230...240 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ie] Courant Assigné D'Emploi	10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
[Ui] Tension Assignée D'Isolément	250 V CA
Puissance Au Maintien	8 VA
Courant Démarrage Alimentation	8 VA
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas De 9 Mm	2
Hauteur	88 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids Du Produit	0,112 kg
Couleur	Blanc
Durée De Vie Électrique	AC-21 : 100000 cycle
Mode De Raccordement	Borne du type à cage 0,5...6 mm ² Raccord par pince

Environnement

Normes	NF C 45-250 CEI 255
Degré De Protection Ip	IP20
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...55 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	110 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	9,4 cm
Largeur De L'Emballage 2	8 cm
Longueur De L'Emballage 2	23 cm
Poids De L'Emballage 2	1,372 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	144
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	16,305 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.