


Fiche technique du produit

Spécifications

PanelSeT - Thalassa - goulotte - sans couvercle - 50x50mm - lot de 8 - gris



AK2GD5050

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Conduit de câble
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de câblage
Compatibilité De Gamme	Spacial S3D Spacial CRN Thalassa PLA Thalassa PLS Thalassa PLM
Composition De L'Appareil	Sans couvercle
Quantité Du Lot	Lot de 8

Complémentaires

Couleur	Gris (RAL 7030)
Mode De Fixation	Support clipsable Par vis
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Hauteur	50 mm
Longueur	2000 mm
Largeur	50 mm
Poids Du Produit	0,6 kg
Nombre Total De Brins	160

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-5...60 °C
Tenue À La Flamme	V-0 se conformer à UL 94
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1
Normes	VDE 0506 VDE 0660 DIN 43659

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	4,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	200,000 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 1	527,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	9,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	200,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,391 kg
Type D'Emballage 3	P2M
Nb Produits Dans L'Emballage 3	384
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	200,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	217,368 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)