

Fiche technique du produit

Spécifications



Altira - prise de courant triple 2P+T 45° détrompage



ALB45236

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2022

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Altira
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Compatibilité De Gamme	OptiLine 45 support de fixation OptiLine 70 avec adaptateur Altira support de fixation
Présentation Du Produit	Mécanisme
Nombre De Prises D'Alimentation	3 x 2P+T, Français
Description Standard De La Prise	Avec contact de terre
Information Supplémentaire Pour Prise	Avec éclipse de sécurité Rouge, détrompage
Nuance De La Couleur	Plaque de finition: rouge (RAL 3000)

Complémentaires

Destination Du Produit	Fixation des plaques
Compatibilité De Gamme	OptiLine 45 OptiLine 70 avec adaptateur Altira
Position De La Prise De Terre	Position inclinée 45°
Courant Assigné D'Emploi	16 A à 250 V CA 50/60 Hz
Nombre De Modules	6 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Raccordement	Bornes sans vis
Capacité De Serrage Des Bornes	4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour rigide câble(s) 4 x 1,5...4 x 2,5 mm ² pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC: couvercle de mécanisme
Traitement De Surface	Antibactérien
Finition De La Surface	Satin
Normes	EN 62262 CEI 60884-1 EN 60529 NF C 61-314
Hauteur	45 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	39 mm
Poids Du Produit	0,123 kg

Environnement

Température De L'Air Ambient En Fonctionnement	5...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-15...60 °C
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK02
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Huile Pétrole Résistant aux UV Eau oxygénée (H2O2) Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Acétone Décolorant

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,5 cm
Poids De L'Emballage 1	120 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises