

Fiche technique du produit

Spécifications



APC, Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19



AP7526

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type Du Pdu	De base
Cord Length	2,44 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Inclus	Guide d'installation

Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	400 V 3 phases
Hauteur	4,4 cm
Largeur	43,7 cm
Tension De Sortie Principale	230 V
Profondeur	25,4 cm
Poids Du Produit	4,84 kg
Emplacement De Montage	Façade Arrière
Montage Préconisé	No preference
Type De Connexion Entrée	CEI 60309 32 A 3P + N + PE
Mode D'Installation	Rack montée
Rack Units	1U
Position De Montage	Horizontal
Tension Admissible	200...250 V
Courant De Ligne Max	32 A
Limites Du Courant D'Entrée	32 A
Capacité De Chargement	22000 VA
Fréquence Du Réseau	47...63 Hz
Total Number Of Outlets	6 CEI 60320 C19

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	CE GOST VDE
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...45 °C
Humidité Relative	5...95 %
Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-25...65 °C
Humidité Relative De Stockage	5...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	24,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	55,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	50,2 cm
Poids De L'Emballage 1	6,965 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)