

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC, Rack PDU Basic 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19 IEC C20

AP7552

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

## Principales

Couleur	Noir
Type Du Pdu	De base
Cord Length	3,05 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Inclus	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

## Complémentaires

Tension D'Entrée Principale	200 V 208 V 230 V
Hauteur	161,9 cm
Largeur	5,6 cm
Tension De Sortie Principale	230 V
Profondeur	4,4 cm
Poids Du Produit	4,86 kg
Emplacement De Montage	Côté
Montage Préconisé	No preference
Type De Connexion Entrée	CEI 60320 C20
Mode D'Installation	Rack montée
Rack Units	0U
Position De Montage	Vertical
Limites Du Courant D'Entrée	16 A
Capacité De Chargement	3680 VA
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Total Number Of Outlets	20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19

## Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Certifications Du Produit</b>	CE GOST IRAM VDE
<b>Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement</b>	0...45 °C
<b>Humidité Relative</b>	5...95 %
<b>Altitude De Fonctionnement</b>	0...10000 ft
<b>Température Ambiante De Stockage</b>	-25...65 °C
<b>Humidité Relative De Stockage</b>	5...95 %
<b>Altitude De Stockage</b>	0,00...15240,00 m

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	212,1 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	15,2 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	12,7 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	5,758 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Produit Économe En Énergie

 Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)