


Fiche technique du produit

Spécifications



Canalis KSA - coude sur mesure 250A montage vers le bas

KSA250DLF4A

! La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2019

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Canalis
Nom Du Produit	KS
Nom De L'Appareil	KSA
Type De Produit Ou Équipement	Coude
Description Du Jeu De Barre	Standard sur sur mesure côté
Application	Changement de direction
Matière Des Barres	Aluminium
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	100 A à 35 °C
Tension Assignée De Service (Us)	230...690 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Angle De Fonctionnement	90 °
Type De Changement De Direction	direction 1: plat à vers le bas -

Complémentaires

Largeur	147 mm
Profondeur	63 mm
Hauteur	250...745 mm
Emplacement De Montage	Sur la goulotte
Position De Montage	Toutes positions
Raccordement Électrique	Contact coulissant lubrifié
Mode D'Installation	Par vis
Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-6

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	87 cm
Longueur De L'Emballage 1	87 cm
Poids De L'Emballage 1	34 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.