

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IHP - inter. horaire digital - 24H/7J - 2 canaux - réserve de marche 6 ans

CCT15852

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 IHP
Nom De L'Appareil	IHP
Type De Produit Ou Équipement	Interrupteur horaire programmable 7jours
Application	Bâtiment
Type De Batterie	Lithium
Nombre De Canaux	2
Langue Utilisateur	Néerlandais Danois Norvégien Finlandais Anglais Suédois Français
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Accessoires Associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Puissance Consommée En Va	7 VA
Courant Commuté Maximum	10 A - 250 V CA pf = 0,6 16 A - 250 V CA pf = 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Précision	+/- 1 sec./jr 20 °C
Durée De Cycle	24 heures + 7 jours
Nombre Maximum De Commutateurs	56
Durée Minimale De L'Intervalle	1 min
Fonction Disponible	Changement d'heure automatique hiver/été
Type D'Afficheur	LCD rétro-éclairé
Durée De Vie De La Batterie	6 année(s)
Temps De Sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 6 ans
Type De Réglage	Fonction absence vacances
Mode De Raccordement	bornes sans vis
Support De Montage	rail DIN

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas De 9 Mm	5
Largeur	45 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	66 mm
Fonction	Aucun
Absence Pour Vacances	Oui
Changement D'Heure	Automatique
Mis À Jour Par	Aucun
Code De Compatibilité	IHP

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	-10...50 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20 B

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,7 cm
Poids De L'Emballage 1	216 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Certifications et normes

Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
	Déclaration RoHS UE
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie