

Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSXm - déclencheur voltmétrique MX - 480Vca 50/60Hz pour NSXm

LV426846

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSXm nouvelle génération
Nom De L'Appareil	MX
Type De Produit Ou Équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type De Déclencheur Voltmétrique	Bobine d'ouverture Déclencheur d'ouverture à émission MX (shunt trip release = shunt trip)
Type De Commande	Standard
[Uc] Tension Circuit De Commande	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NSXm nouvelle génération ComPacT ComPacT NSXm PowerPact PowerPact B

Complémentaires

Seuil De Fonctionnement	0,7 Un ouverture
Temps De Réponse	< 50 ms
Type De Signal De Commande	Impulsion Maintenu
Durée De L'Impulsion	>= 20 ms
Borne De Raccordement Auxiliaire	Ressort

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,300 cm
Poids De L'Emballage 1	61,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,100 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	640,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	20
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie