

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - Led ba15d - steady light - 230 v white s

DL2EDM1SB

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Compatibilité De Gamme	Harmony XVM Optimum
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'éclairage
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	LED super brillante
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Balise et colonne de signalisation
Culot De Lampe	BA 15d
Type De Signalisation	Fixe
Couleur De Signalisation	Blanc
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA
Luminance	900 cd/m²
Vente Par Quantité Indivisible	1

Complémentaires

Poids Du Produit	0,009 kg
------------------	----------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,0 cm
Poids De L'Emballage 1	15,0 g
Type D'Emballage 2	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	15 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	1,6 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	3200
Hauteur De L'Emballage 3	75 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	73 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises