

Fiche technique du produit

Spécifications



Enerlinx - clé USB Zigbee - pour Com'X

EBXA-USB-ZIGBEE

- !

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juil. 2021
- !

Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	PowerLogic
Type De Produit Ou Équipement	Interface USB
Nombre De Canaux	1
Transmission Frequency Band	2405...2480 MHz FCC se conformer à IEEE 802.15.4 2405...2480 MHz ETSI se conformer à IEEE 802.15.4
Vitesse De Transmission	12 Mbps

Complémentaires

Protocole Ethernet	USB
Type De Réseau De Communication	ZigBee
[Us] Tension D'Alimentation	5 V CC
Consommation Électrique	TX (transmission) <= 100 mA pour 5 V CC RX (réception) <= 70 mA pour 5 V CC
Hauteur	19 mm
Profondeur	9 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...85 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...85 °C
Normes	IEEE 802.15.4
Largeur	38 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	0,9 cm
Poids De L'Emballage 1	0,015 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	10,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	5,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	5,0 cm
Poids De L'Emballage 2	34,0 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	35
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	1,33 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach		Déclaration REACH
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine
Deee		Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.