

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - Minuterie electronique - gris - en saillie - IK07 IP55

ENN35066

-  La production de ce produit a été arrêtée le: 8 janv. 2021
-  Fin de service le: 28 janv. 2021

 Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Temporisateur
Présentation Du Produit	Produit complet
Nuance De La Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Type De Technologie	Électromécanique
[Us] Tension D'Alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Gamme De Puissance	Lampe halogène basse tension: 300 VA Ampoule incandescence 230 V CA: 600 W Ampoule halogène 230 V CA: 600 W Lampe fluorescente: 300 VA Moteur de ventilation: 160 VA Radiateur: 1000 W
Temporisation	2...14 minutes 1...15 minutes
Courant Assigné D'Emploi	10 A
Type De Commande	Bouton-poussoir
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène Plastique
Mode De Fixation	Par vis
Entrée De Câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)
Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm

Environnement

Labels Qualité	NF
Degré De Protection (Ip)	IP55
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-2-1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...40 °C
Température Ambiante De Stockage	-25...55 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,5 cm
Poids De L'Emballage 1	170 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)
