

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, manchon pour Tube 3321 - Gris - Ø32 mm

ENN41332

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva TUBE
Type De Produit	Manchon
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité Par Emballage	25 pièces

Complémentaires

Destination Du Produit	Conduit Mureva Tube
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène
Résistance À L'Écrasement	750 N/m
Section Nominale	191 mm²
Diamètre Intérieur	27 mm
Diamètre Extérieur	32 mm
Poids Du Produit	0,016 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Labels Qualité	NF
Normes	EN 50086-2-1 EN 61386-21 : 2004
Classe Ip	IP41
Classe Ik	IK08

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,0 cm
Poids De L'Emballage 1	16,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	25

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	13,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	16,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	24,0 cm
Poids De L'Emballage 2	410,0 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises