

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva, té pour tube 3321 - Gris - Ø20 mm

ENN44320

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	T-section
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité Par Emballage	50 pièces

Complémentaires

Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'installation
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance À L'Écrasement	750 N/m
Section Nominale	74 mm²
Diamètre Intérieur	16,8 mm
Diamètre Extérieur	20 mm
Poids Du Produit	0,021 kg

Environnement

Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Labels Qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique D'Environnement	Non propagateur de flamme
Classe Ip	IP40
Classe Ik	IK07

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	14,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,0 cm
Poids De L'Emballage 1	21,0 g

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises