

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix Air, lot de 240 boîtes
IMT35032 Ø 67mm, profondeur
47mm + 1 scie cloche

IMT35231

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Multifix
Nom Du Produit	Multifix Air
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier d'appareil
Application	Pour installation sans échange d'air
Présentation Du Produit	Sans couvercle
Equipement Inclus	Scie-cloche

Complémentaires

Fonctions Disponibles	Système anti-rotation
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Par vis
Matière	PP/TPE
Tenue Mécanique	Étanche à l'air Tenue au feu
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9010)
Entrée De Câble	2 prédécoupes tube de 16...20 mm 2 prédécoupes tube de 20...25 mm
Entraxe	71 mm
Diamètre/Profondeur Du Foret	67 mm 47 mm
Distance Entre Supports	60 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47 mm

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...60 °C
Degré De Protection (Ip)	IP40
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	EN 60670-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	39,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	42,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	57,800 cm
Poids De L'Emballage 1	7,408 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	56,436 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)