

Fiche technique du produit

Spécifications



Thorsman - colliers de serrage - serre câbles - 370x4,8mm - noir

IMT46970

! La production de ce produit a été arrêtée le: 16 oct. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Thorsman
Gamme De Produit	Thorsman
Type De Produit	Serre-câble
Couleur	Noir
Quantité Par Emballage	Lot de 100

Complémentaires

Diamètre De Serrage Minimum	3,5 mm
Diamètre De Serrage Maximum	103,5 mm
Conditions D'Utilisation	Intérieur/extérieur
Résistance À La Déchirure	Résistance à l'arrachement: 230 N
Matière	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilisé
Longueur	370 mm
Largeur	4,8 mm
Poids Du Produit	0,181 kg
Segment De Marché	Petit commerce

Environnement

Caractéristique D'Environnement	Résistance au feu flamme d'aiguille 30 s conforming to CEI 60695-11-5
Tenue À La Flamme	Auto-extinguible se conformer à UL 94 V2
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	0,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	0,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	37 cm
Poids De L'Emballage 1	2,3 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 2	2,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	12 cm
Longueur De L'Emballage 2	39,5 cm
Poids De L'Emballage 2	233 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	3500
Hauteur De L'Emballage 3	12 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,5 cm
Longueur De L'Emballage 3	59 cm
Poids De L'Emballage 3	9,07 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises