

Fiche technique du produit

Spécifications



Compact NSX - Déclencheur tm200g 3p3d compact NSX100-2

LV430084

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

⚠ Arrêt de commercialisation

Message important: Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	ComPacT
Gamme De Produit	ComPacT NSX100...250
Type De Produit Ou Équipement	Déclencheur
Nom Du Déclencheur	TM-G
Type De Déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité De Gamme	ComPacT NSX250 ComPacT NSX250 CC
Application	Générateur
Nombre De Pôles	3P
Pôles Protégés	3t
Fonctions De Protection Du Déclencheur	LI
Type De Protection	L : for protection surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit
Courant Nominal De Déclenchement	200 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz 750 V CC
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Long-Time Pick-Up Adjustment Type Ir (Thermal Protection)	Réglable
[Ir] Long-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	0,7 à 1 x In
Long-Time Protection Delay Adjustment Type Tr	Fixe
[Tr] Long-Time Protection Delay Adjustment Range	120...400 s à 1,5 x In
Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Type Isd	Fixe
[Isd] Short-Time Protection Pick-Up Adjustment Range	440 A
Short-Time Protection Delay Adjustment Type Tsd	Fixe
Protection Différentielle	Sans

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 UL 508
--------	--------------------------

Certifications Du Produit	CCC EAC Marine
---------------------------	----------------------

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
--	-------------

Température Ambiante De Stockage	-50...85 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	9,7 cm
--------------------------	--------

Largeur De L'Emballage 1	6,6 cm
--------------------------	--------

Longueur De L'Emballage 1	11,2 cm
---------------------------	---------

Poids De L'Emballage 1	433,0 g
------------------------	---------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.