

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - plaque 2 postes - blanc



MGU2.004.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 26 mars 2024

Statut commercial: Arrêt de com.

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Basic
Nombre De Postes	2 postes horizontal
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Blanc
Couleur Du Liseré	Blanc

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	156 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,029 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Acétone Pétrole Alcool Huile Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Savon liquide

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	15,500 cm
Poids De L'Emballage 1	28,800 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	12,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,500 cm
Poids De L'Emballage 2	351,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	80
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	3,230 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises