Fiche technique du produit

Spécifications

PLAQUE 2 POSTE VERTICAL B LANC

MGU6.004V.18D

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Unica
Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre De Postes	2 postes vertical
Nuance De La Couleur De La Plaque	Blanc
Couleur Du Liseré	Blanc

Complémentaires

Mode De Fixation	Clipsable
Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire
Largeur	161 mm
Hauteur	80 mm
Profondeur	13,5 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,035 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Normes	UNE 20315 EN 60669-1
Caractéristique D'Environnement	Alcool Résistant aux UV Acétone Huile Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Pétrole Décolorant

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	35 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Transparence

RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises