


Fiche technique du produit

Spécifications



ComPacT NSX - contact auxiliaire avancé à l'ouverture pour NSX400-630

LV432605

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	ComPacT NSX400...630 ComPacT NSX400...630 DC
Gamme	ComPacT
Nom De L'Appareil	contact à coupure précoce
Type De Produit Ou Équipement	Contact auxiliaire
Application	Contrôle
Compatibilité De Gamme	ComPacT ComPacT NSX400 ComPacT ComPacT NSX630 ComPacT ComPact NSX400 DC ComPacT ComPact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Complémentaires

Type De Contacts Auxiliaires	De base
Manœuvre Des Contacts Auxiliaires	Coupure précoce
Mode D'Installation	Extraire
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	6 A
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	AC-12 : 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12 : 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 : 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15 : 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-15 : 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15 : 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15 : 5 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-15 : 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-15 : 6 A à 48 V CA 50/60 Hz DC-12 : 0,3 A à 250 V CC DC-12 : 0,6 A à 110 V CC DC-12 : 2,5 A à 48 V CC DC-12 : 6 A à 24 V CC DC-14 : 0,03 A à 250 V CC DC-14 : 0,05 A à 110 V CC DC-14 : 0,2 A à 48 V CC DC-14 : 1 A à 24 V CC
Charge Minimum	100 mA à 24 V CC

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	4,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	6,300 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,100 cm
Poids De L'Emballage 1	50,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	108
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,800 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
Régulation Reach		Déclaration REACh
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)