

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Class - plaque de finition - 4x2 mod. hor. 71mm - cuir truffe liseré noir

MGU68.008.7P2

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

! Arrêt de commercialisation

! Fin de service le: 31 déc. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Class
Nombre De Postes	4 postes horizontal 4 postes vertical
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Cuir truffe

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: partie intermédiaire Cuir: plaque de finition Zamak: plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	93 mm
Largeur	315 mm
Profondeur	11 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,173 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Huile Alcool Résistant aux UV Savon liquide Pétrole Acétone Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	35,5 cm
Poids De L'Emballage 1	231 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises