


Fiche technique du produit

Spécifications



MasterPact MTZ1/2/3 - retardateur MN non réglable - 100/130Vca/cc

LV833684SP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	MasterPact
Nom De L'Appareil	unité de délai MN
Type De Produit Ou Équipement	Auxiliaire temporisable
Application	Contrôle
Compatibilité De Gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ2 disjoncteur Masterpact MasterPacT MTZ3 disjoncteur
Type De Déclencheur Voltmétrique	Instantané

Complémentaires

Durée De L'Impulsion	200 ms
Plage De Temporisation	0,25 s
[Uc] Tension Circuit De Commande	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V cc
Réglage Du Seuil En Tension	0,35...0,7 Un ouvert 0,85 Un fermé
Puissance Au Maintien	4,5 VA
Courant Démarrage Alimentation	200 VA
Temps De Réponse	0,25 s
Type D'Offre	Pièce de rechange
Équipement Fournis	1 fiche d'instruction

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	147,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	1,77 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

✓ Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)