


Fiche technique du produit

Spécifications



D-Life - bouton poussoir double - BP NO/NF + BP NO/NF - 10A - méca seul

MTN3159-0000

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Encarts Merten
Type De Produit Ou Équipement	Bouton-poussoir
Présentation Du Produit	Mécanisme

Complémentaires

Fonction Interrupteur	Va et vient
Type De Commande	Enjoliveur
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis et griffes
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Courant Nominal (In)	10 A
Nombre De Touches	2
Description Des Contacts	O/F
Raccordement	Bornes sans vis
Matière	Métal Plastique

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,100 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,200 cm
Poids De L'Emballage 1	66,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,100 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,300 cm

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids De L'Emballage 2	762,000 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	19,900 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,600 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,400 cm
Poids De L'Emballage 3	3432,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises