Fiche technique du produit

Spécifications

Arrêt de commercialisation

Multi9 SBI - porte-fusible - 2P - 50A - pour fusible 14x51mm

MGN15710

La production de ce produit a été arrêtée le: 21 oct. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Acti9
Nom Du Produit	Acti9 SBI
Type De Produit Ou Équipement	Sectionneur fusible
Nom De L'Appareil	SBI
Description Des Pôles	2P

Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 12 A 40 A 50 A
Type De Fusible	AM GG
Taille Du Fusible	14 x 51 mm
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA
Support De Montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Verrouillages Optionnels	Non cadenassable
Pas De 9 Mm	6
Hauteur	107 mm
Largeur	53 mm
Profondeur	70 mm
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 2,5…25 mm² souple
Couple De Serrage	3,5 N.m

Environnement

Normes	CEI EN 60947-3
Degré De Pollution	3
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20…60 °C
Température Ambiante De Stockage	-40…80 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	11,1 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	7,7 cm
Poids De L'Emballage 1	240,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	3
Hauteur De L'Emballage 2	7,9 cm
Largeur De L'Emballage 2	11,3 cm
Longueur De L'Emballage 2	16,4 cm
Poids De L'Emballage 2	780,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	9,792 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >

Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.