

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica - boîte d'encastrement pour maçonnerie - profondeur 48mm - 3 modules

MGU8.603

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Nombre De Modules	3 modules
Mode De Fixation	Clipsable

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Entrée De Câble	10 prédécoupes
Conditions D'Utilisation	Italien
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	DIN 49073
Profondeur	48 mm
Largeur	106 mm
Hauteur	74 mm
Poids Du Produit	29,3 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Pétrole Acétone Résistant aux UV Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Huile Alcool

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,500 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	10,500 cm
Poids De L'Emballage 1	34,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	12,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	13,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,600 cm
Poids De L'Emballage 2	240,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	2,407 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises