

Fiche technique du produit

Spécifications



Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne à vis - blanc pol. brillant

MTN2600-0319

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Merten
Nom Du Produit	Antique Artec Tracent
Présentation Du Produit	Mécanisme avec platine centrale
Écart-Type De Sortie	Français
Type De Produit Ou Équipement	Prise électrique
Information Supplémentaire Pour Prise	Avec éclipse de sécurité

Complémentaires

Configuration Des Pôles De La Prise	2P+T
Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée
Mode De Fixation	Par vis et griffes
Nuance De La Couleur	Blanc polaire (RAL 9010)
Raccordement	Borne à vis
Courant Assigné D'Emploi	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	250 V
Nombre De Prises D'Alimentation	1

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,300 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,700 cm
Poids De L'Emballage 1	78,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,400 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 2	18,300 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,300 cm
Poids De L'Emballage 2	914,000 g
Type D'Emballage 3	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,900 cm
Largeur De L'Emballage 3	34,100 cm
Longueur De L'Emballage 3	41,200 cm
Poids De L'Emballage 3	5,924 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises