


Fiche technique du produit

Spécifications



Systeme M - variateur rotatif - pour charges C - 20-630W

MTN5137-0000

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme	Merten
Type De Produit Ou Équipement	Variateur
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Application	Éclairage
Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis et griffes
Fonction Interrupteur	Va et vient
Commande Du Variateur	Type poussoir rotatif
Type De Charge	Capacitif : 20...630 W
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA 50/60 Hz
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-5...45 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20
Hauteur	87 mm
Largeur	87 mm
Profondeur D'Encastrement	29 mm
Normes	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,2 cm
Poids De L'Emballage 1	115,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	18,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	5,01 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie