

Fiche technique du produit

Spécifications



Système KNX, actionneur commutateur basic KNX REG-K/2x/16A w.m.mode

MTN6700-0002

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 31 août 2021

❗ Fin de service imminente: 31 déc. 2026

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	KNX
Type De Produit Ou Équipement	Actionneur de commutation
Mode Opérateur	Manuel
Type De Bus	KNX
Informations Supplémentaires Sur L'Appareil Modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre De Contacts	2

Complémentaires

Nombre Total De Modules De 18 Mm	2,5
Support De Montage	Rail DIN
Tension Assignée De Service (Us)	100...240 V
Fréquence Du Réseau	50...60 Hz
Courant Nominal (In)	16 A
Type De Charge	Lampes à incandescence: <= 3600 W, 230 V CA Lampes halogènes: <= 2500 W, 230 V CA Lampes à incandescence: <= 1600 W, 100 V CA Lampes à incandescence: <= 3840 W, 240 V CA Lampes halogènes: <= 1080 W, 100 V CA Lampes halogènes: <= 2500 W, 240 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 900 VA, 100 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2000 VA, 230 V CA Lampe fluorescente parallèle compensée: <= 2000 VA, 240 V CA Capacitif: , 16 A, 105 µF, 100...240 V CA

Environnement

Degré De Protection (Ip)	IP20
--------------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,6 cm
Poids De L'Emballage 1	208 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie